Справочный листок технических дан-

IE-BHS-V14M-RJA-45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой корпус для RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Empty enclosure, Flange, angled
Заказ №	<u>1296710000</u>
Тип	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	рт	иф	ИК	аты

Допуски к эксплуатации	(ii)
	c(VL)us
	LISTED

ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (cULus)	E316369	

Размеры и массы

Глубина	54.9 mm	Глубина (дюймов)	2.1614 inch
Высота	52.4 mm	Высота (в дюймах)	2.063 inch
Ширина	24.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.9567 inch
Масса нетто	81.66 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Centuchukat No (cl II us)	F316369	

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под
			давлением
Вид монтажа	2 винта M3 (не входят в комплект)	Вид защиты	IP67

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

IE-BHS-V14M-RJA-45


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

