

IE-BHS-V14M-RJA-45


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, пустой
корпус для RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Empty enclosure, Flange, angled
Заказ №	1296710000
Тип	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Кол.	10 Штука

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	54.9 mm	Глубина (дюймов)	2.1614 inch
Высота	52.4 mm	Высота (в дюймах)	2.063 inch
Ширина	24.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.9567 inch
Масса нетто	81.66 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид монтажа	2 винта М3 (не входят в комплект)	Вид защиты	IP67

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

