

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Заказ №	1299390000
Тип	SAI-M23-GS-11/17
GTIN (EAN)	4050118097191
Кол.	1 Штука

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

Размеры и массы

Масса нетто 77 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Диаметр кабеля, макс.	17 mm
Диаметр кабеля, мин.	11 mm	Вид защиты	IP67, IP69K
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-12	Версия
Заказ №	1995850000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-12-G	Версия
Заказ №	1296730000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-16	Версия
Заказ №	1170090000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-17	Версия
Заказ №	1170110000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-19	Версия
Заказ №	1170130000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-6	Версия
Заказ №	1170020000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-7	Версия
Заказ №	1170040000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-9	Версия
Заказ №	1170060000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-12	Версия
Заказ №	1170070000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-16	Версия
Заказ №	1170080000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
Кол.	1 ST	

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SAI-M23-SE-17	Версия
Заказ №	1170100000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-19	Версия
Заказ №	1170120000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-6	Версия
Заказ №	1170000000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-7	Версия
Заказ №	1170030000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-9	Версия
Заказ №	1170050000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
Кол.	1 ST	