

IE-AD-BHS-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Adapter
Заказ №	1302000000
Тип	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
Кол.	1 Штука

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	24.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.9528 inch
Масса нетто	61.53 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид монтажа	2 винта М3 (не входят в комплект)	Вид защиты	IP67

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Разрез узла в сборе



Габаритный чертеж

