

QB 17,8/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Быстрая установка перемычек между сигнальными контактами VSPC. Индивидуально разделяемые перемычки для сигнальных функций максимально для 10 VSPC R.

Основные данные для заказа

Заказ №	1309470000
Тип	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
Кол.	90 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	21 mm	Глубина (дюймов)	0.8268 inch
Высота	15.5 mm	Высота (в дюймах)	0.6102 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	1.27 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -20 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Номинальный ток, I_N 17.5 A

Общие данные

Сегмент Измерение – управление Цветовой код желтый
– регулировка

Общие параметры

Цветовой код желтый

Размеры

Длина зачистки изоляции 6.5 mm Сечение подключаемого проводника, 1.5 mm²
однопроволочного, макс.
Шаг в мм (P) 17.80 mm

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)

Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Изображения

Circuit diagram