

КЕВИ-КТВИ МОPL 5040 S2N

Подобно иллюстрации



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klippon® EBi позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтажные пластины

Монтажные пластины для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную пластину.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EBi (Essential Box industrial), Монтажная панель, Высота: 429 mm, Ширина: 329 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный
Заказ №	1310350000
Тип	КЕВИ-КТВИ МОPl 5040 S2N
GTIN (EAN)	4050118112375
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-12-30T00:00:00+01:00

KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	429 mm	Высота (в дюймах)	16.8897 inch
Ширина	329 mm	Ширина (в дюймах)	12.9527 inch
Масса нетто	1674 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Поверхность	необработанный	Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
-------------	----------------	-------------------	-----------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		