

КЕВИ-КТВИ МОPL 6060 S2N

Подобно иллюстрации



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klippon® EBi позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтажные пластины

Монтажные пластины для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную пластину.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Klippon EBi (Essential Box industrial), Монтажная панель, Высота: 529 mm, Ширина: 529 mm, Глубина: 12 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный |
| Заказ №         | <a href="#">1310380000</a>                                                                                                                                                              |
| Тип             | КЕВИ-КТВИ МОPl 6060 S2N                                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)      | 4050118112610                                                                                                                                                                           |
| Кол.            | 1 Штука                                                                                                                                                                                 |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                                                                                                             |
| Доступно до     | 2025-12-30T00:00:00+01:00                                                                                                                                                               |

**KEBI-KTBI MOPL 6060 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 12 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.4724 inch  |
| Высота      | 529 mm | Высота (в дюймах) | 20.8267 inch |
| Ширина      | 529 mm | Ширина (в дюймах) | 20.8267 inch |
| Масса нетто | 3130 g |                   |              |

**Температуры**

|                     |
|---------------------|
| Рабочая температура |
|---------------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Общие данные**

|             |                |                   |                                   |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Поверхность | необработанный | Основной материал | Нержавеющая сталь<br>1,4301 (304) |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |