Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серый, Высота: 130 mm, Глубина: 20 mm, Сталь
Заказ №	<u>1311320000</u>
Тип	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Кол.	25 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch	
Высота	130 mm	Высота (в дюймах)	5.1181 inch	
Ширина	10 mm		0.3937 inch	
Диаметр Диаметр	5.4 mm	Масса нетто	34.51 g	
 Температуры			<u> </u>	
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C	
Экологическое соответств	ие изделия		1	
D 110				
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt%			
NLACE SVEC	мет бумс выше U, I Wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный	Поверхность	оцинкованный	
7 казание по установке	монтаж	Поверхность	оцинкованный	
Размеры				
Диаметр	5.4 mm			
	1		,	
Основной материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный	
Цветовой код	серый	Поверхноств	оципкованный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-14-11-92			

Статус каталога / Изображения