

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серый, Высота: 130 мм, Глубина: 20 мм, Сталь
Заказ №	1311320000
Тип	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	130 mm	Высота (в дюймах)	5.1181 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Диаметр	5.4 mm	Масса нетто	34.51 g

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
------------------------------	---------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	оцинкованный
-----------------------	-------------------------	-------------	--------------

Размеры

Диаметр	5.4 mm
---------	--------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		