

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y-распределитель, модель FreeCon для модели двухконтактных штекерных коннекторов. 14 в соответствии с IEC 61076-3-117, металлические с гибридной 10-полюсной вставкой

Основные данные для заказа

Версия	Y-образный распределитель, FreeCon, Гибрид, IP 65
Заказ №	1312230000
Тип	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Кол.	1 Штука



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1050 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...75 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------------	-------------------------

Технические данные гибридного соединителя

Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500	Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°	Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)24 V (гибридный соединитель)		Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный
Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ	Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65
Количество контактов	10	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 A на контакт


Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный
Вид защиты			

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Изображения



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 ST	

Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P	Версия
Заказ №	1072910000	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Кол.	10 ST	