Справочный листок технических дан-

IE-CD-V14MHYB-Y-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Y-распределитель, модель FreeCon для модели двухконтактных штекерных коннекторов. 14 в соответствии с IEC 61076-3-117, металлические с гибридной 10полюсной вставкой

Основные данные для заказа

Версия	Y-образный распределитель, FreeCon, Гибрид, IP 65
Заказ №	1312580000
Тип	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	709 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Температура монтажа		. acc ian reimieparypa		
Экологическое соответствие	изделия		,	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением			
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Общие стандарты				
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14			
Технические данные гибридн	юго соединителя			
	500		11	
Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500	Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), Рл 66	
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°	Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)24 V (гибридный соединитель)		Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный	
Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ	Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65	
Количество контактов	10	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 А на контакт	
Общие данные				
V 111.04	V 0			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный	
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах	
Вид защиты	IP 65			
Классификации				
Классификации				
ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597	
ETIM 7.0	EC002597 EC002597	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002597 EC002597	
ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1		ETIM 10.0 ECLASS 10.0		
Классификации ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-18 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002597 27-44-03-18 27-44-03-18	
ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002597 27-44-03-18	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

