

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-распределитель, модель FreeCon для модели двух-
контактных штекерных коннекторов. 14 в соответствии
с IEC 61076-3-117, металлические с гибридной 10-
полюсной вставкой

Основные данные для заказа

Версия	Y-образный распределитель, FreeCon, Гибрид, IP 65
Заказ №	1312580000
Тип	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
Кол.	1 Штука

IE-CD-V14MНУВ-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 709 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117 Var. 14

Технические данные гибридного соединителя

Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500	Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°	Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) (гибридный соединитель)	24 V	Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный
Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ	Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65
Количество контактов	10	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 A на контакт

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вид защиты	IP 65		

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

