Справочный листок технических дан-






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Сборная шина (клемма), коричнево-красный, Высота: 15 mm, Глубина: 2 mm, Медь
<u>1313600000</u>
NSCH 2M
4008190052096
20 M

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
	CCCIBCICIBODATE		
Размеры и массы			
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	2000 mm		78.74 inch
—прита Масса нетто	227.5 g		7 017 1 111011
Температуры			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклк	очения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%		
	,	•	
Дополнительные техничес	кие данные		
Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	электрополировка
Расчетные данные			
Номинальный ток	24 A		
Характеристики материала	1		
0	N.4	Папапушаты	
Основной материал Цветовой код	Медь	Поверхность	электрополировка
	коричнево-красный		
Классификации			'
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M5X8 SCHLITZ	Версия
Заказ №	0296700000	Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Ширина: 8.5 mm, Высота: 8.5 mm
Кол.	100 ST	
_		
Тип	DKSUE NSCH/ESCH	Версия
Тип Заказ №	0280100000	Версия Крепящий элемент (клемма), серебряный, Высота: 12.5 mm,
	'	·

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Conobination Hamilton Hamilton				
Тип	SH 1	Версия		
Заказ №	0299860000	Держатель шины, бежевый, 100 °C, Ширина: 26 mm, V-2,		
GTIN (EAN)	4008190135133	Полиамид 66, привинченный		
Кол.	20 ST			