

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), коричнево-красный, Высота: 15 mm, Глубина: 2 mm, Медь
Заказ №	1313600000
Тип	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008 190052096
Кол.	20 M

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	227.5 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	электрополировка
-----------------------	-------------------------	-------------	------------------

Расчетные данные

Номинальный ток	24 A
-----------------	------

Характеристики материала

Основной материал	Медь	Поверхность	электрополировка
Цветовой код	коричнево-красный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M5X8 SCHLITZ	Версия
Заказ №	0296700000	Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Ширина: 8.5 mm, Высота: 8.5 mm
Кол.	100 ST	
Тип	DKSUE NSCH/ESCH	Версия
Заказ №	0280100000	Крепящий элемент (клемма), серебряный, Высота: 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190036348	Ширина: 10 mm, Сталь, 180 °C
Кол.	100 ST	

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	SH 1	Версия
Заказ №	0299860000	Держатель шины, бежевый, 100 °C, Ширина: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Полиамид 66, привинченный
Кол.	20 ST	