Справочный листок технических дан-

HUEHABA 0.14 CA 100 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Заменяемая деталь	
Заказ №	<u>1314530000</u>	
Тип	HUEHABA 0.14 CA 100 C	
GTIN (EAN)	4050118117592	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HUEHABA 0.14 CA 100 C

Технические данные

Сертификаты

p			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
і азмеры и массы			
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	92 mm	Высота (в дюймах)	3.622 inch
Ширина	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch
Масса нетто	91 g		
Экологическое соответст	вие изделия		<u> </u>
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Классификации	,		
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
	.,		17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	