

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## VSPC LOCKING CLIP



В случае сильных вибраций блокировка втычного разъядника серии VSPC обеспечивает дополнительную надежность стабильного контакта.

### Основные данные для заказа

Версия	Fastening element, Latches
Заказ №	<a href="#">1317340000</a>
Тип	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Кол.	100 Штuka

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	13 mm	Высота (в дюймах)	0.5118 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	1.34 g		

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Оптическая индикация работы	Нет	Сегмент	Измерение – управление – регулировка
Исполнение	Блокировочный крючок	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	желтый
Вид защиты	IP20		

### Общие параметры

Вид защиты	IP20	Цветовой код	желтый
------------	------	--------------	--------

### Размеры

Вид соединения	Вилка/розетка
----------------	---------------

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
----------------	--

### Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

**Изображения**

Circuit diagram