

VSPC LOCKING CLIP



В случае сильных вибраций блокировка втычного раз-
рядника серии VSPC обеспечивает дополнительную
надежность стабильного контакта.

Основные данные для заказа

Версия	Крепежный элемент, Блокировочный крючок
Заказ №	1317340000
Тип	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Кол.	100 Штука

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	13 mm	Высота (в дюймах)	0.5118 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	1.34 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Сигнальный контакт	Нет
--------------------	-----

Общие данные

Оптическая индикация работы	Нет	Сегмент	Измерение – управление – регулировка
Исполнение	Блокировочный крючок	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	желтый
Вид защиты	IP20		

Общие параметры

Вид защиты	IP20	Цветовой код	желтый
------------	------	--------------	--------

Размеры

Вид соединения	Вилка/розетка
----------------	---------------

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Circuit diagram