

TW PRV4 8-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 мм, маркированный, 8-1, горизонтально
Заказ №	1317850000
Тип	TW PRV4 8-1
GTIN (EAN)	4050118129007
Кол.	10 Штука

TW PRV4 8-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	41.1 mm	Глубина (дюймов)	1.6181 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	4.63 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да
--------------	----

Параметры системы

Исполнение	маркированный, 8-1, горизонтально
------------	--------------------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Drawings

