

SDIR 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Сборочный инструмент
Заказ №	1318110000
Тип	SDIR 2
GTIN (EAN)	4050118123784
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-04-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	SDIR 2 X 100

SDIR 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	268 mm	Ширина (в дюймах)	10.5512 inch
Диаметр	36 mm	Масса нетто	92 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Инструменты для затяжки

Форма	прямоугольный	Размер	# 2
Длина лезвия	150 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		