

SDQ T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Версия	Screwdriver
Заказ №	1318400000
Тип	SDQ T20
GTIN (EAN)	4050118124033
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.

Технические данные

Размеры и массы

Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	132 mm	Ширина (в дюймах)	5.1968 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	48 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Инструменты для затяжки

Форма	Torx®	Размер	T20
Длина лезвия	100 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 9.0	21-04-04-13
ECLASS 9.1	21-04-04-13	ECLASS 10.0	21-04-04-13
ECLASS 11.0	21-04-04-13	ECLASS 12.0	21-04-04-13
ECLASS 13.0	21-04-04-13	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		