

## BFSC M3X22 SAKT4



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Пласт-масса, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1319900000</a>  |
| Тип        | BFSC M3X22 SAKT4  |
| GTIN (EAN) | 4008 190029326  |
| Кол.       | 50 Штука  |

## BFSC M3X22 SAKT4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 4.8 mm | Глубина (дюймов)  | 0.189 inch  |
| Высота      | 22 mm  | Высота (в дюймах) | 0.8661 inch |
| Ширина      | 4.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.189 inch  |
| Масса нетто | 1.59 g |                   |             |

### Температуры

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Дополнительные технические данные

|  |              |                       |                         |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          | Вид монтажа           | привинченный            |

### Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

### Размеры

|                                      |         |              |         |
|--------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Резьба метрическая, наружная, размер | 3.00 mm | Шаг в мм (P) | 6.00 mm |
|--------------------------------------|---------|--------------|---------|

### Характеристики материала

|                   |            |              |            |
|-------------------|------------|--------------|------------|
| Основной материал | Пластмасса | Цветовой код | серебряный |
|-------------------|------------|--------------|------------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |