## Справочный листок технических дан-

#### **AP 80 D OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 80 оранжевый, Концевая пластина, непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 17 mm	
Заказ №	<u>1324360000</u>	
Тип	AP 80 D OR	
GTIN (EAN)	4008190094898	
Кол.	20 Штука	

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
Оертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	16.9 mm	Глубина (дюймов)	0.6654 inch
Высота	86.4 mm	Высота (в дюймах)	3.4016 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	7 g		
Экологическое соответстви	іе изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	OUGUMA	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%		
NEACH SVIIC	TIET SVITC BALLE O, I WES	J	
Общие данные			
Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном
цьетовой код	оранжевый		состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I .	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ CTI
Классификации		'	"
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

# Справочный листок технических данных

### **AP 80 D OR**

Изображения




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### DIRECT MOUNTING FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)





## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### RS 80 - профильный корпус



Профиль RS 80 имеет широкий спектр вариантов установки: монтажная рейка и настенный монтаж. Таким образом достигается гибкая адаптация к пространству и требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости. Еще одно преимущество профиля RS80 — индивидуальная подгонка под типоразмер. Благодаря этому возможно проектирование системы в точном соответствии с потребностями.

#### Основные данные для заказа

Тип	LKSC M2,9X13VZ	Версия
Заказ №	4011200000	Аксессуар, Винт с крестообразным шлицем
GTIN (EAN)	4032248415014	
Кол.	100 ST	