

CC-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Чтобы удовлетворить широкий спектр требований, предъявляемых к маркировке, MetalliCards могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Хромированные алюминиевые шильдики являются недорогой альтернативой для различных областей применения, они, в частности, отличаются резким контрастом многоцветной печати. В химической и обрабатывающей промышленности, где предъявляются высокие требования к технологиям, можно чувствовать себя в безопасности при использовании MetalliCard из нержавеющей стали, обладающей выдающимися характеристиками сопротивления. Форматы покрывают потребности всего спектра системной идентификации. Будь то негабаритное оборудование или типовая табличка, они обеспечивают высокое качество процесса маркировки. Кроме того, MetalliCard предлагают оптимальные характеристики установки. Карты MetalliCard обеспечивают универсальное использование благодаря различным вариантам крепления: склеивание, клепка, с держателями шильдиков или рейками, либо в сочетании с кабельными стяжками из нержавеющей стали. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, серебряный |
| Заказ № | 1327700000 |
| Тип | CC-M 15/60 AL |
| GTIN (EAN) | 4050118132588 |
| Кол. | 200 Штука |

СС-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.0197 inch |
| Высота | 15 mm | Высота (в дюймах) | 0.5906 inch |
| Ширина | 60 mm | Ширина (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Масса нетто | 1.14 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...130 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| Исполнение | втычной | |
| Ширина | 60 mm | |
| Температурный диапазон, макс.. | 130 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -55 °C | |
| Цветовой код | серебряный | |
| Основной материал | Анодированный алюминий | |
| Напечатанные символы | без | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | MetalliCard |
| Размер маркировочной области | 15.2 x 57.2 mm | |
| Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер | Энергетика, Технологические линии | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MetalliCard = Device markers | |
| Температурный диапазон вставки | -55...130 °C | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Пример использования



CC-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DKB CC 15/60 | Версия | |
| Заказ № | 1341150000 | MetalliCard, Клейкая лента, 15 x 60 mm, прозрачный | |
| GTIN (EAN) | 4050118145182 | | |
| Кол. | 160 ST | | |
| Тип | INLAY CC-M 15/60 | Версия | |
| Заказ № | 1341080000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118145380 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | INLAY CC-M UNIVERSAL | Версия | |
| Заказ № | 1341120000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | PRIMER CC-M | Версия | |
| Заказ № | 2068020000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | | |
| Кол. | 100 ST | | |