



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

### Основные данные для заказа

|                        |   |
|------------------------|---|
| Версия                 | Cutting tool for one-hand operation         |
| Заказ №                | <a href="#">1338800000</a>                  |
| Тип                    | CS 30-20                                    |
| GTIN (EAN)             | 4050118143331                               |
| Кол.                   | 1 Штука                                     |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до            | 2026-02-28T00:00:00+01:00                   |
| Альтернативный продукт | <a href="#">STRIPAX</a>                     |

## Технические данные

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 176 mm | Ширина (в дюймах) | 6.9291 inch |
| Масса нетто | 150 g  |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d |

### Технические данные

|            |   |
|------------|---|
| Исполнение | механическая, для<br>управления одной рукой |
|------------|---|

### Клещи

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| С изоляцией для защиты, 1000 В | Нет |
|--------------------------------|-----|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |