Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 30 х 6.3 mm, белый	
Заказ №	1339570000	
Тип	THM ESO 7 PA WS	
GTIN (EAN)	4050118144208	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных

THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch	
Ширина	6.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.248 inch	
Масса нетто	287.76 g			
Температуры				
Температурный диапазон вставки	-4070 °C			
Экологическое соответстви	іе изделия			
Company of the Compan	C			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без и Нет SVHC выше 0.1	Соответствует без исключения		
ILAGII SVIIC	TIET SVITC BUME U, I	VV L /U		
Общие данные				
Ориентация печатных символов	горизонтально и вер	тикально		
Ширина	6.3 mm			
Температурный диапазон, макс	70 °C			
Температурный диапазон, мин.	-40 °C			
Цветовой код	белый			
Галогены	Нет			
Основной материал	Бумага			
Напечатанные символы	без			
Количество маркировочных элемент	гов 2500			
в упаковочной единице Количество маркировочных элемент	гов Вид поставки	Этичачит С	на катушке	
количество маркировочных элемент в упаковочной единице	ов Вид поставки Этикетки на катушке Количество сочетаний в упаковочной единице 1			
в упаковочной единице		Количество сочетании в упаковочной единице т Количество маркировочных элементов на 2500		
	комбинацию			
Размер маркировочной области	30 x 6.3 mm			
Количество маркировочных элемент на комбинацию	гов 1 Label reel = 2500 I	Insert markers		
Температурный диапазон вставки	-4070 °C			
Количество на один рулон	2500			
Классификации				
ETIM 6 O	EC000761	ETIM 7 O	EC000761	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000761 EC000761	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000761 EC000761	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-37	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-20-11-01	LCLASS 14.0	27-20-11-01	

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-28-11-01

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com

Справочный листок технических данных

THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

WKM для вкладных этикеток

Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM

- правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM
- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

Основные данные для заказа

Тип	WKM 8/30	Версия
Заказ №	1631910000	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190206666	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный
Кол.	50 ST	

Красящие ленты

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения