


Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klirron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, серебряный, 85 °C, Ширина: 15 mm, None, Сталь, оцинкованная, Непосредственный монтаж
Заказ №	1340870000
Тип	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	24.39 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, макс.	85 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Общие сведения

Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

Классификации

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		