

**INLAY CC-M 15/60**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Основные данные для заказа**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Заказ №    | 1341080000                       |
| Тип        | <a href="#">INLAY CC-M 15/60</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118145380                    |
| Кол.       | 1 Штука                          |

**INLAY CC-M 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 120 mm | Глубина (дюймов)  | 4.7244 inch |
| Высота      | 8 mm   | Высота (в дюймах) | 0.315 inch  |
| Ширина      | 76 mm  | Ширина (в дюймах) | 2.9921 inch |
| Масса нетто | 71 g   |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Исполнение Держатель на 5 знаков Ширина 76 mm

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001675    | ETIM 9.0    | EC001675    |
| ETIM 10.0   | EC001675    | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 |             |             |

**INLAY CC-M 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



**INLAY CC-M 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Standard**



Чтобы удовлетворить широкий спектр требований, предъявляемых к маркировке, MetallCards могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Хромированные алюминиевые шильдики являются недорогой альтернативой для различных областей применения, они, в частности, отличаются резким контрастом многоцветной печати. В химической и обрабатывающей промышленности, где предъявляются высокие требования к технологиям, можно чувствовать себя в безопасности при использовании MetallCard из нержавеющей стали, обладающей выдающимися характеристиками сопротивления. Форматы покрывают потребности всего спектра системной идентификации. Будь то негабаритное оборудование или типовая табличка, они обеспечивают высокое качество процесса маркировки. Кроме того, MetallCard предлагают оптимальные характеристики установки. Карты MetallCard обеспечивают универсальное использование благодаря различным вариантам крепления: склеивание, клепка, с держателями шильдиков или рейками, либо в сочетании с кабельными стяжками из нержавеющей стали.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | CC-M 15/60 ST              | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1327720000</a> | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118132595              | серебряный   |  |
| Кол.       | 200 ST                     |  |  |
| Тип        | CC-M 15/60 AL              | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1327700000</a> | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118132588              | серебряный   |  |
| Кол.       | 200 ST                     |  |  |

**INLAY CC-M 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**с отверстием**



Чтобы удовлетворить широкий спектр требований, предъявляемых к маркировке, MetalliCards могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Хромированные алюминиевые шильдики являются недорогой альтернативой для различных областей применения, они, в частности, отличаются резким контрастом многоцветной печати. В химической и обрабатывающей промышленности, где предъявляются высокие требования к технологиям, можно чувствовать себя в безопасности при использовании MetalliCard из нержавеющей стали, обладающей выдающимися характеристиками сопротивления. Форматы покрывают потребности всего спектра системной идентификации. Будь то негабаритное оборудование или типовая табличка, они обеспечивают высокое качество процесса маркировки. Кроме того, MetalliCard предлагают оптимальные характеристики установки. Карты MetalliCard обеспечивают универсальное использование благодаря различным вариантам крепления: склеивание, клепка, с держателями шильдиков или рейками, либо в сочетании с кабельными стяжками из нержавеющей стали.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | CC-M 15/60 2X3 ST          | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1327890000</a> | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118132731              | серебряный   |  |
| Кол.       | 200 ST                     |  |  |
| Тип        | CC-M 15/60 2X3 AL          | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1327880000</a> | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118132724              | серебряный   |  |
| Кол.       | 200 ST                     |  |  |