

**INLAY CC-M DIA 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Основные данные для заказа**

Заказ №	1341100000
Тип	<a href="#">INLAY CC-M DIA 30</a>
GTIN (EAN)	4050118145199
Кол.	1 Штука

## INLAY CC-M DIA 30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	60 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Исполнение	Держатель на 4 знака	Ширина	76 mm
------------	----------------------	--------	-------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY CC-M DIA 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Пример использования**



## INLAY CC-M DIA 30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С отверстием



Чтобы удовлетворить широкий спектр требований, предъявляемых к маркировке, MetalliCards могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Хромированные алюминиевые шильдики являются недорогой альтернативой для различных областей применения, они, в частности, отличаются резким контрастом многоцветной печати. В химической и обрабатывающей промышленности, где предъявляются высокие требования к технологиям, можно чувствовать себя в безопасности при использовании MetalliCard из нержавеющей стали, обладающей выдающимися характеристиками сопротивления. Форматы покрывают потребности всего спектра системной идентификации. Будь то негабаритное оборудование или типовая табличка, они обеспечивают высокое качество процесса маркировки. Кроме того, MetalliCard предлагают оптимальные характеристики установки. Карты MetalliCard обеспечивают универсальное использование благодаря различным вариантам крепления: склеивание, клепка, с держателями шильдиков или рейками, либо в сочетании с кабельными стяжками из нержавеющей стали.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	CC-M DIA 30 ST	Версия	
Заказ №	<a href="#">1327770000</a>	MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 30 x ,	
GTIN (EAN)	4050118132632	серебряный	
Кол.	200 ST		
Тип	CC-M DIA 30 AL	Версия	
Заказ №	<a href="#">1327750000</a>	MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 30 x ,	
GTIN (EAN)	4050118132625	серебряный	
Кол.	200 ST		