Справочный листок технических данных

DKB CC 30/60



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Клейкая лента, 30 x 60 mm, про- зрачный
Заказ №	<u>1341130000</u>
Тип	DKB CC 30/60
GTIN (EAN)	4050118145434
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

^				
	ита	mи	IKAT	гы

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	0.01 mm	Глубина (дюймов)	0.0004 inch	
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch	
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch	
Масса нетто	0.57 g			

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...160 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	модифицированный акрилат	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	60 mm	
Температурный диапазон, макс	160 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MetalliCard
Рекомендованные отрасли	Энергетика, Технологические линии	
промышленности		
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Температурный диапазон вставки	-40160 °C	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

DKB CC 30/60

Пример использования

