



#### Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Клейкая лента, 27 x 18 мм, про- зрачный
Заказ №	<a href="#">1341140000</a>
Тип	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
Кол.	320 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.01 mm	Глубина (дюймов)	0.0004 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	0.16 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Клей	модифицированный акрилат		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	18 mm		
Температурный диапазон, макс..	160 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	прозрачный		
Основной материал	Пленка, полиэстер		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MetalliCard	
Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер	Энергетика, Технологические линии		
Количество маркировочных элементов 1 MetalliCard = Adhesive strip на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...160 °C		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Изображения

### Пример использования

