



**Основные данные для заказа**

Версия	MetalliCard, Клейкая лента, 27 x 18 мм, прозрачный
Заказ №	<a href="#">1341140000</a>
Тип	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
Кол.	320 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	0.01 mm	Глубина (дюймов)	0.0004 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	0.16 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
--------------------------------	--------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Клей	модифицированный акрилат	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	18 mm	
Температурный диапазон, макс..	160 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MetalliCard
Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер	Энергетика, Технологические линии	
Количество маркировочных элементов 1 MetalliCard = Adhesive strip на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-40...160 °C	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Пример использования

