



#### Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Клейкая лента, 15 x 45 мм, про- зрачный
Заказ №	<a href="#">1341170000</a>
Тип	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
Кол.	240 Штука

## DKB CC 15/45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.01 mm	Глубина (дюймов)	0.0004 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	0.24 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Клей	модифицированный акрилат	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	45 mm	
Температурный диапазон, макс..	160 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MetalliCard
Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер	Энергетика, Технологические линии	
Количество маркировочных элементов 1 MetalliCard = Adhesive strip на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-40...160 °C	

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

Пример использования

