

IE-BI-BNC-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединение BNC в соответствии с IEC 61169-8

Основные данные для заказа

Версия	Coupling
Заказ №	1345020000
Тип	IE-BI-BNC-C
GTIN (EAN)	4050118149340
Кол.	1 Штука

IE-BI-BNC-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	18 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие данные

Уплотнительное кольцо	NBR	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Изоляция	ПТФЭ	Волновое сопротивление	50 Ω
Затухание отражения	23 дБ при 4 ГГц, 27 дБ при 1 ГГц		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61169-8
---------------------------	-------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BI-BNC-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж



Разрез узла в сборе

