

UR20-EBK-ACC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации,
Изображение изделия**



Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы u-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

Основные данные для заказа

Версия	Концевой стопор, ,
Заказ №	1346610000
Тип	UR20-EBK-ACC
GTIN (EAN)	4050118151596
Кол.	5 Штука

UR20-EBK-ACC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

51.56 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

Углеродный след продукта

Производственный цикл

0,658 kg CO2 eq.

Классификации

ETIM 8.0

EC001583

ETIM 9.0

EC001583

ETIM 10.0

EC001583

ECLASS 14.0

27-24-26-92

ECLASS 15.0

27-24-26-92

UR20-EBK-ACC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы u-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

Основные данные для заказа

Тип	EM 8/30	Версия	
Заказ №	1806120000	EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 мм, Шаг в мм (P): 7.20	
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, прозрачный	
Кол.	50 ST		