


**UR20-EM-1315540000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



**Основные данные для заказа**

Версия	Заменяемая деталь
Заказ №	<a href="#">1347120000</a>
Тип	UR20-EM-1315540000-SP
GTIN (EAN)	4050118248418
Кол.	1 Штука

UR20-EM-1315540000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	61 mm	Глубина (дюймов)	2.4016 inch
Высота	110 mm	Высота (в дюймах)	4.3307 inch
Ширина	12 mm	Ширина (в дюймах)	0.4724 inch
Масса нетто	28 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	7.286 kg CO2 eq.	

### Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		