

**PAC-UNIV-HE14-HE14-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

Версия	Предварительно собранный кабель, PAC
Заказ №	<a href="#">1349640030</a>
Тип	PAC-UNIV-HE14-HE14-3M
GTIN (EAN)	4099986579156
Кол.	1 Штука

**PAC-UNIV-HE14-HE14-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 212 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Длина кабеля	3 m	Пригодно для	Цифровые сигналы
Основной материал	ПВХ	Кабель	Кабель LiYY
Интерфейс соединения	FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P	Количество полюсов, мин.	14 полюсов
Наружный диаметр	7,6 ± 1 mm	Интерфейс ПЛК	FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P
Сечение провода	0.14 mm <sup>2</sup>		

**Электрические данные**

Общий ток, макс.	3 A	Допустимый ток на путь, макс.	1 A
Номинальное напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Сопротивление	≤ 150 mΩ/m
Рабочее напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Емкость жила / жила	300 pF/m
Емкость жила / экран	300 pF/m		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		