

Справочный листок технических данных

UR20-BM-SP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Replacement part, , Flange-mounted housing
Заказ №	1350930000
Тип	UR20-BM-SP
GTIN (EAN)	4050118402735
Кол.	5 Штука
Упаковка	Картонный ящик

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	128 mm	Высота (в дюймах)	5.0394 inch
Ширина	11.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4528 inch
Масса нетто	29.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.254 kg CO2 eq.

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-26-90	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		