Справочный листок технических дан-

UR20-BM-PF-O-SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Основные данные для заказа

	·	
Версия	Replacement part, , Flange-mounted housing	
Заказ №	<u>1350950000</u>	
Тип	UR20-BM-PF-O-SP	
GTIN (EAN)	4050118402742	
Кол.	5 Штука	
Упаковка	Картонный ящик	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	128 mm	Высота (в дюймах)	5.0394 inch
Ширина	11.5 mm	 Ширина (в дюймах)	0.4528 inch
Масса нетто	29.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.254 kg CO2 eq.

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-26-90	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Статус каталога / Изображения