

**UR20-BM-PF-O-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



**Основные данные для заказа**

Версия	Replacement part, , Flange-mounted housing
Заказ №	<a href="#">1350950000</a>
Тип	UR20-BM-PF-O-SP
GTIN (EAN)	4050118402742
Кол.	5 Штука
Упаковка	Картонный ящик

## UR20-BM-PF-O-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	128 mm	Высота (в дюймах)	5.0394 inch
Ширина	11.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4528 inch
Масса нетто	29.9 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.254 kg CO2 eq.	

### Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

### Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		