

THM MT30X 63.5/50.8 SI



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | THM, Маркировочные элементы для устройств, 50.8 x 63.5 mm, серебряный |
| Заказ № | 1378110000 |
| Тип | THM MT30X 63.5/50.8 SI |
| GTIN (EAN) | 4050118179804 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.08 mm | Глубина (дюймов) | 0.0031 inch |
| Высота | 50.8 mm | Высота (в дюймах) | 2 inch |
| Ширина | 63.5 mm | Ширина (в дюймах) | 2.5 inch |
| Масса нетто | 264 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|--|---|--|--|
| Клей | Акрилат, клеекие | | |
| Метод выполнения печати | Метод термомпереноса | | |
| Исполнение | самоклеющийся, без содержания галогенов | | |
| Ширина | 63.5 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | | |
| Цветовой код | серебряный | | |
| Галогены | Нет | | |
| Основной материал | Полиэстер | | |
| Напечатанные символы | без | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке | |
| Сертификация по стандарту UL 969 совместимый принтер | Да | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Label reel = Device markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C | | |
| Количество на один рулон | 500 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM MT30X 63.5/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ТНМ МТ30Х 63.5/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM 110/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Кол. | 1 ST | | |