

SAI-TMCGK



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов
датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
Заказ №	1381670000
Тип	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Кол.	1 Штука

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	634 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 26
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 12	AWG

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0.82 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.08 mm ²
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		