Справочный листок технических дан-

SAI-TMCGK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
Заказ №	<u>1381670000</u>
Тип	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	634 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	механическая, без	
	сменных вставок	

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс.,	AWG 26
		AWG	
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 12		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 0.82 mm ²		Кабельные наконечники для проводов 0.08 mm ²
с сечением, макс.		с сечением, мин.
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		