

Справочный листок технических данных

SAI-TMCGK

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
Заказ №	1381670000
Тип	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	634 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	Механическая, без сменных вставок
------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 26
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 12	

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 0.82 mm ² с сечением, макс.	Кабельные наконечники для проводов 0.08 mm ² с сечением, мин.
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		