

## SAI-TMCSK



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
Заказ №	<a href="#">1381690000</a>
Тип	SAI-TMCSK
GTIN (EAN)	4050118183870
Кол.	1 Штука

**SAI-TMCSK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	406 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

**Описание контактов**

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	20
Поперечное сечение провода, мин., AWG	28		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками	настраиваемый диапазон обжима AWG	20, 22, 24, 26, 28
--------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		