


AP 110 S LI OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина левой монтажной DIN-рейки, Ширина: 13.75 mm
Заказ №	1386070000
Тип	AP 110 S LI OR
GTIN (EAN)	4050118186123
Кол.	20 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	58.8 mm	Глубина (дюймов)	2.315 inch
Высота	108.3 mm	Высота (в дюймах)	4.2638 inch
Ширина	13.75 mm	Ширина (в дюймах)	0.5413 inch
Масса нетто	14 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000

Данные о материалах

Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66/6
Сравнительный показатель пробоа (CTI)	600 ≤ CTI		

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		