

ADP 10 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Профиль крышки, RS 100 прозрачный, Ширина: 2000 mm
Заказ №	1386220000
Тип	ADP 10 S
GTIN (EAN)	4099987167062
Кол.	1 M

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	24 mm	Глубина (дюймов)	0.9449 inch
Высота	73 mm	Высота (в дюймах)	2.874 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	433 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	прозрачный	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	-		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	необработанный
Основной материал	ПВХ		

Важное примечание

Сведения об изделии	<p>3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин: Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм Пример: длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"</p>
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		