



SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Bolting tool
Заказ №	1389190000
Тип	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 226.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 1.7 Nm Регулировка момента вращения, мин. 0.5 Nm

Важное примечание

Сведения об изделии В комплект поставки входит:
• Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки
• Сменное лезвие AF13

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECCLASS 15.0	21-01-90-90		



SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары



Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки

Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY SW9	Версия
Заказ №	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW10	Версия
Заказ №	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW12	Версия
Заказ №	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW13	Версия
Заказ №	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW15	Версия
Заказ №	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW17	Версия
Заказ №	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW18	Версия
Заказ №	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW19	Версия
Заказ №	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
Кол.	1 ST	