Справочный листок технических данных

ZQV 1.5N/R6.4/10 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Основные данные для заказа

Версия	TERMSERIES, Перемычка
Заказ №	<u>1390350000</u>
Тип	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL
GTIN (EAN)	4050118190793
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный про	дукт <u>TCC 6.4/10 BL</u>

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F	4.0	Fractions (see See 5)	0.1000 in all
Глубина	4.9 mm	Глубина (дюймов)	0.1929 inch
Высота	13.1 mm 61 mm	Высота (в дюймах)	0.5157 inch 2.4016 inch
Ширина		Ширина (в дюймах)	2.40 16 Inch
Масса нетто	3.54 g		
Температуры			1
T	40.00 05.00	T	40.00 00.00
Температура хранения	-40 °C85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C60 °C
Рабочая температура			
Экологическое соответств	вие изделия		
0 5 110			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	чения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Расчетные данные UL			
Номинальный ток (UL)	10 A		
Общие данные			
Исполнение	можно подрезать по длине	Цветовой код	синий
Координация изоляции			
Номинальное напряжение	250 V		
Размеры			
Тионоры			
Шаг в мм (Р)	6.40 mm		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

ZQV 1.5N/R6.4/10 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Справочный листок технических данных

ZQV 1.5N/R6.4/10 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережатия и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	KT 14	Версия
Заказ №	<u>1157820000</u>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248945344	
Кол.	1 ST	

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип	KT ZQV	Версия
Заказ №	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Кол.	1 ST	
Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия
Заказ №	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения