Справочный листок технических данных

SAI-WDF-3P-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Заказ №	1392390000	
Тип	SAI-WDF-3P-M8	
GTIN (EAN)	4050118192766	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных

SAI-WDF-3P-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации СЕЦ

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 21 g

Экологическое соответствие изделия

Cостояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	М8 = отсутствует
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	CuZn
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Диапазон температур корпуса	-40 +85 ° C		

Общие технические данные

Количество полюсов	3	Кодировка	М8 = отсутствует
Соединительная резьба	Гнездо М8, Штекер М8	Поверхность контакта	позолоченный
Основной материал корпуса	CuZn	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	30 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 +85 ° C

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

SAI-WDF-3P-M8




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж






Схема контактов




Схема контактов

Схема соединений

