

SAI-WDF-4P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Заказ №	1392400000
Тип	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
Кол.	1 Штука

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 23 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	M8 = отсутствует
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	CuZn
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 ° C		

Общие технические данные

Количество полюсов	4	Кодировка	M8 = отсутствует
Соединительная резьба	Гнездо M8, Штекер M8	Поверхность контакта	позолоченный
Основной материал корпуса	CuZn	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	30 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 ° C




Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Габаритный чертеж****Схема соединений****Схема контактов****Схема контактов**